



PAR30 S/L à DEL

10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

Les réflecteurs à DEL de Philips dotés d'un faisceau optique simple produisent un faisceau net, exempt d'ombres et dont les angles varient de 15 à 40 degrés pour convenir à toutes les utilisations d'éclairage générales.

Données du produit


Renseignements généraux		Équivalent de puissance		75 W
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Temps d'allumage (nom.)		0,5 s
Durée de vie nominale	25 000 h	Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux		0.5 s
Cycle de commutation	25 000	Facteur de puissance (fraction)		0.9
Lighting Technology	LED	Tension (nom.)		120 V
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui			
Données techniques sur l'éclairage		Température		
Code de couleur	830 [CCT of 3000K]	T boîtier maximum (nom.)		67 °C
Angle du faisceau (nom.)	25 °	Commandes et gradation		
Flux lumineux	850 lm	Intensité variable		Oui
Intensité lumineuse (nom.)	3 300 cd	Mécanique et boîtier		
Désignation de couleur	Blanc (BLC)	Fini des ampoules		Transparent
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K	Matériau de l'ampoule		Verre
Efficacité lumineuse (nominale)	85,00 lm/W	Forme de l'ampoule		PAR30L [PAR 3,75 po/95 mm de long]
Constance de la couleur	<6	Approbation et utilisation		
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Convient à un éclairage d'accentuation		Oui
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %	Consommation d'énergie en kWh/1000 h		- kWh
Fonctionnement et électricité				
Line Frequency	50 to 60 Hz			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz			
Consommation	10 W			
Courant de la lampe (nom.)	86 mA			

PAR30 S/L à DEL

Données de produit	
Nom du produit de la commande	10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB
Nom complet du produit	10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB
Code de commande	529719
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001321604


Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677529710
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
EAN/CUP – Boîte	50046677529715

Schéma dimensionnel




Product	D	C
10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB	94 mm	118 mm


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Light Distribution Diagram - 10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB




Product Information 10 PAR30 S/L LED 120V 6/1FB Page 10


Accent Lighting Spots - 10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

PAR30 S/L à DEL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - 10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB



Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/LED/830/F25/DIM/ULW/120V 6/1FB

