



LED PAR30 S/L

10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1

Los focos Philips LED con un haz de óptica única brindan un haz libre de sombras con ángulos de haz de 15 y 45 grados para adaptarse a cualquier aplicación de iluminación.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	E26 [Single Contact Medium Screw]
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	25.000
Vida útil promedio (horas)	25.000 hora(s)
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	830 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nominal)	40 °
Flujo luminoso	850 lm
Intensidad lumínica (nominal)	1.600 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	10 W

Corriente de la lámpara (nominal)	86 mA
Equivalente en potencia en vatios	75 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,9
Voltaje (nominal)	120 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	78 °C

Controles y atenuación	
Regulable	Sí

Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3.75 in/95 mm de largo]

Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
EyeComfort	Sí


LED PAR30 S/L

Información del producto

Nombre del producto del pedido	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1
Nombre del producto completo	10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1
Código del pedido	929001322103
N.º de material (12NC)	929001322103



Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677471309
Numerador: paquetes por caja externa	4
EAN/UPC - Caja	50046677471304

Plano de dimensiones




Product	D	C
10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1	94 mm	118 mm

Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - 10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1



Spectral Power Distribution Colour - 10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1



Accent Lighting Spots - 10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1

LED PAR30 S/L

Lifetime



Life Expectancy Diagram - 10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1

Lumen Maintenance Diagram - 10PAR30L/AMB/830/F40/GL/D ULW BC 1PK 4/1

