



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 Hz
Normeret levetid	25.000 t	Strømforbrug	13 W
Skiftecyklus	25.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	65 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	100 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Effektfaktor (brøk)	0.9
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	875 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	4.000 cd	T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	76,92 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildedeform	PAR38 [PAR 4,75 tommer (121 mm)]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Ja
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	875 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	13 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 Hz		

MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671376100
Beskrivelse af lokal kode	2057808321
Ordrekode	71376100



Materialenr. (12NC)	929001322502
Lokal ordrekode	2057808321
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696713761
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696713778

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

