



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E27 [ E27]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Dane techniczne	13-100W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień świetlny (Nom)	875 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	875 lm
Światłość (Nom)	4000 cd
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	25 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76,92 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	875 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	13 kWh


Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871869671376100
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D
EAN/UPC - Produkt	8718696713761

# MASTER LEDspot PAR

Kod zamówienia	71376100
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	6

Materiał Nr (12NC)	929001322502
Waga netto (szt.)	0,385 kg


## Rysunki techniczne




PAR38 220-240V 13-100W 2700K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 13-100W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm


## Dane fotometryczne



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D





MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 100W E27 827 25D

# MASTER LEDspot PAR

## Okres eksploatacji



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

