



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных лам и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

Данные о продукции


Общая информация			
Цоколь	E27 [E27]	Постоянство цвета	<6
Номинальный срок службы	25 000 часов	Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Цикл переключения	25 000	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Осветительная технология	LED	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Частота сети	50 to 60 Hz
Технические характеристики освещения		Входная частота	50–60 Hz
Код цвета	927	Энергопотребление	13 W
Угол пучка света (ном.)	25 °	Ток лампы (ном.)	65 mA
Световой поток	1 000 лм	Эквивалент мощности	100 W
Сила света (ном.)	4 000 cd	Время включения (ном.)	0,5 s
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K	Коэффициент мощности (доля)	0.9
Эффективность (номинальная) (ном.)	76.92 лм/В		

MASTER LEDspot PAR

Напряжение (ном.)	220-240 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	80 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR38 [PAR 4,75 дюйма/121 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	13 kWh



Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Полное название продукта	MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D
Полный код продукта	871869671410200
Код заказа	929001322508
Материал № (12NC)	929001322508
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696714102
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696714119

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D	122 мм	134 мм

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D


MASTER LEDspot PAR

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot D 13-100W E27 927 PAR38 25D

