



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Uuden sukupolven MASTER LEDspot PAR -lamput on suunniteltu kestävään. Ne tuottavat lämpimän valkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia yleis- ja kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle. Valikoimassa on himmennettäviä ja ei-himmennettäviä versioita. Lamput sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot PAR -lamput sopivat valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin ja ne korvaavat halogeeni- ja hehkulamput. Lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. PAR 38 -lamput ulkovalaisinversiota (OD) voidaan käyttää IP65-luokan valaisimissa, ja se on yksi harvoista energiansäästövaihtoehtoista hehkulamppuihin perustuville PAR 38 -ulkovalaisimille. Himmennettävä PAR 20 on täydellinen vaihtoehto kohdevalaistuksessa käytettäville hehkulamputille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	25 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Narrow Cone
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta	750 lm
Valovoima (nim.)	1 800 cd
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K

Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	88,89 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	750 lm


Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	9 W
Lampun virta (nim.)	44 mA
Vastaa teholtaan	60 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,9

MASTER LEDspot PAR

Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR38 [PAR 4,75 tuumaa / 121 mm]
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	9 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	465201


EyeComfort	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Koko tuotteen nimi	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671456000
Paikallisen koodin kuvaus	4720938
Tilauskoodi	71456000
Tuotekoodi (12NC)	929001322702
Paikallinen koodi	4720938
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696714560
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696714577

Mittapiirros




Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Valonjakotiedot




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR


Valonjakotiedot




Technical Drawing 01 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

