



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hotele, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	25 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Narrow Cone
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °
Strumień Świetlny	750 lm
Światłość (Nom)	1 800 cd
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88,89 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	750 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Zużycie energii	9 W
Lamp Current (Nom)	44 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie


Mechanika i korpus	
Kształt bańki	PAR38 [PAR 4,75 cala/121 mm]

MASTER LEDspot PAR

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	F
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Tak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	465201
EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Full EOC	871869671456000
Kod zamówienia	71456000
Materiał Nr (12NC)	929001322702
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696714560
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696714577

Rysunki techniczne



Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR


Dane fotometryczne




© 2023 Signify Holding. Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

