



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Sunt disponibile în varianta cu sau fără reglare a intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Compatibil cu corpurile de iluminat cu soclu E27 și conceput pentru înlocuirea pe vechile instalații a becurilor cu halogen/incandescentă, MASTER LEDspot PAR oferă economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere fără a reduce luminozitatea. Versiunea de exterior a becului PAR38, având clasa de protecție IP44, este una dintre puținele alternative economice la becurile incandescente de exterior PAR38 disponibile în prezent. Varianta PAR20 cu reglare a intensității luminoase este înlocuitorul perfect pentru spoturile incandescente.

Catalog de date

Informații generale		Randament luminos (nominal) (nom.)	
Baza elementului de fixare	E27 [E27]	Consistență culori	<6
Durată de viață nominală	15.000 ore	Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Ciclu de comutare	25.000	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Lighting Technology	LED	Flux luminos în con de 90° (nominal)	750 lm
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone	Funcționare și sistem electric	
În conformitate cu RoHS	Da	Frecvență linie	50 Hz
Date tehnice lumină		Frecvență de intrare	50 Hz
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]	Consum de curent	9 W
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	25 °	Curent lampă (nom.)	44 mA
Flux luminos	750 lm	Echivalent putere	60 W
Intensitate luminoasă (nom.)	1.800 cd	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Denumirea culorii	Alb cald (WW)		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K		

MASTER LEDspot PAR

Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.9
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	80 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Formă bec	PAR38 [PAR 4,75 inch/121 mm]
-----------	------------------------------

Aprobare și aplicație


Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	9 kWh

Număr de înregistrare EPREL	465201
EyeComfort	Da

Date despre produs


Nume comandă produs	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Numele complet al produsului	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671456000
Cod de comandă	71456000
Număr material (12NC)	929001322702
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696714560
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696714577

Cote




Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR


Date fotometrice




© 2023 Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 10

Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

