



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhallen, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.


Produkt data

Generelle oplysninger			
Fod	E27 [E27]	Indgangsfrekvens	50 Hz
Normeret levetid	25.000 t	Strømforbrug	9,5 W
Skiftecyklus	25.000	Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Lighting Technology	LED	Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja	Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysteknisk		Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Farvekode	827 [CCT of 2700K]	Effektfaktor (brøk)	0,85
Spredningsvinkel (nom.)	25 °	Spænding (nom.)	220-240 V
Lysstrøm	740 lm	Temperatur	
Lysstyrke (nom.)	3.500 cd	T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	Dæmpbar	Ja
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83,16 lm/W	Mekanik og armaturhus	
Farveensartethed	<6	Lyskildeform	PAR30S [PAR 3.75 inch/95 mm, kort]
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80	Godkendelse og anvendelsesområde	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %	Velegnet til effektbelysning	Ja
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	740 lm	Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh
Drift og el			
Linjefrekvens	50 Hz		


MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Det fulde produktnavn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
Full EOC	871869671380800
Beskrivelse af lokal kode	2057808295
Ordrekode	71380800

Målskitse




Fotometriske data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Materialenr. (12NC)	929001322902
Lokal ordrekode	2057808295
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696713808
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696713815

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	95 mm	86 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827
PAR30S 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S
25D

