



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Med det robuste design og varmt hvidt lys er disse nye generationer af PAR-lyskilder ideelle til almen belysning og spotbelysning inden for hotel- & restaurationsbranchen. Det er muligt både at vælge versioner der kan dæmpes eller ikke dæmpes. De er specielt anvendelige til offentlige områder, som eksempelvis forhaller, gange og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Nominal levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	25000X
Teknisk type	9.5-75W
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT af 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	25°
Lysstrøm (nom.)	820 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	820 lm
Lysstyrke (nom.)	3500 cd
Farvebetegnelse	Kold-hvid (CW)
Nominal spredningsvinkel	25°
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,63 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	820 lm

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	48 mA
Wattforbrugsækvivalent	75 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	10 kWh


Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869671384600
Ordreprodukt navn	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

EAN/UPC – produkt	8718696713846
Ordrekode	71384600
Lokal ordrekode	2057808305
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6

SAP-materiale	929001323002
Nettovægt (stykke)	0,230 kg


Målskitse




PAR30s 220-240V 9-75W 4000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


Fotometriske data



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

