



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Uuden sukupolven MASTER LEDspot PAR -lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimän valkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia yleis- ja kohdevalaistukseen hotelli- ja ravintola-alalle. Valikoimassa on himmennettäviä ja ei-himmennettäviä versioita. Lamput sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. MASTER LEDspot PAR -lamput sopivat valaisimiin, joissa on E27-lampunpidin ja ne korvaavat halogeeni- ja hehkulamput. Lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia, tinkimättä kuitenkaan valon kirkkaudesta. PAR 38 -lamput ulkovalaisinversiota (OD) voidaan käyttää IP65-luokan valaisimissa, ja se on yksi harvoista energiansäästövaihtoehtoista hehkulamppuihin perustuville PAR 38 -ulkovalaisimille. Himmennettävä PAR 20 on täydellinen vaihtoehto kohdevalaistuksessa käytettäville hehkulamputille.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Syötys	25 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	25 °
Valovirta	820 lm
Valovoima (nim.)	3 500 cd
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,63 lm/W


Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	820 lm
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Virrankulutus	9,5 W
Lampun virta (nim.)	48 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.85

MASTER LEDspot PAR

Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	80 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	PAR30S [PAR 3,75 tuumaa / 95 mm lyhyt]
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä
Energiankulutus kWh/1000 h	10 kWh
EyeComfort	Kyllä



Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Koko tuotenimi	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869671384600
Paikallisen koodin kuvaus	4720257
Tilauskoodi	71384600
Tuotekoodi (12NC)	929001323002
Paikallinen koodi	4720257
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696713846
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696713853

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D


MASTER LEDspot PAR

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

