



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Ces lampes LED PAR, de conception robuste et au design innovant, permettent de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance, tout en émettant une qualité de lumière irréprochable

Données du produit


Caractéristiques générales		
Culot	E27 [E27]	
Durée de vie nominale (nom.)	25000 h	
Type technique	9.5-75W	
Photométries et Colorimétries		
Code couleur	840 [CCT de 4000K]	
Angle d'émission du faisceau (nom.)	25 °	
Flux lumineux (nom.)	820 lm	
Flux lumineux (nominal) (nom.)	820 lm	
Intensité lumineuse (nom.)	3500 cd	
Couleur	Blanc brillant (CW)	
Angle du faisceau nominale	25 °	
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K	
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	92,63 lm/W	
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %	
Flux dans un cône de 90°	820 lm	
Caractéristiques électriques		
Fréquence d'entrée	50 Hz	
Puissance (valeur nominale)	9.5 W	
Courant lampe (nom.)		48 mA
Heure de démarrage (nom.)		0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)		0.5 s
Facteur de puissance (nom.)		0.85
Tension (nom.)		220-240 V
Gestion et gradation		
Intensité réglable		Oui
Normes et recommandations		
Classe énergétique		A+
Adapté à l'éclairage d'accentuation		oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h		10 kWh
Données logistiques		
Code de produit complet		871869671384600
Désignation Produit		MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Code barre produit (EAN)		8718696713846
Code de commande		71384600
Unité d'emballage		1
Conditionnement par carton		6
Code industriel (12NC)		929001323002

MASTER LEDspot PAR

Poids net (pièce)

0,230 kg


Schéma dimensionnel



PAR30s 220-240V 9-75W 4000K E27 D


Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

Données photométriques




Product Information v1 Photo Lighting v1 Page 17

MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Durée de vie



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

