



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe-generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Er is keuze uit dimbare en niet dimbare uitvoeringen. Deze zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Technisch type	9.5-75W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	25 °
Lichtstroom (nom.)	820 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	820 lm
Lichtsterkte (nom.)	3500 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Opgegeven bundelbreedte	25 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	92,63 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90°	820 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 Hz

Power (Rated) (Nom)	9.5 W
Lampstroom (nom.)	48 mA
Overeenkomstig vermogen	75 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Power Factor (nom.)	0.85
Spanning (nom.)	220-240 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Geschikt voor accentverlichting	Yes
Energieverbruik kWh/1000 uur	10 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871869671384600
Productnaam voor bestelling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
EAN/UPC - Product	8718696713846
Bestelcode	71384600

MASTER LEDspot PAR

Local Code	DSCL75WD840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	929001323002

Netto gewicht (per stuk)	0,230 kg
--------------------------	----------


Maatschets




PAR30s 220-240V 9-75W 4000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


Fotometrische gegevens



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D





MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D

MASTER LEDspot PAR

Levensduur



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

