



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR Det energibesparende alternativet Med et robust design og varmhvit lysstråle er den nye generasjonen PAR-lyskilder ideell til allmenbelysning og spotbelysning i servicesektoren. Denne belysningen er spesielt godt egnet for fellesområder som lobbyer, korridorer og trappeoppganger - der lyset alltid skal være på. MASTER LEDspot PAR 38/PAR 30 er kompatibel med eksisterende armaturer med E27-fatning og kan erstatte 75 W halogenpærer. Dette gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten å redusere lysytelsen. Den IP44-klassifiserte versjonen av PAR 38 for bruk utendørs er et av de få energibesparende alternativene til PAR38-glødelamper for utendørsbruk som er tilgjengelig på markedet.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	E27 [ E27]
Nominell levetid (nom.)	25000 h
Teknisk type	9.5-75W
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [ CCT av 4000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	820 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	820 lm
Lysintensitet (nom.)	3500 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyskjeglevinkel (nominell)	25 °
Korreleret fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	92,63 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	820 lm

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	9.5 W
lyskildestrøm (nom.)	48 mA
Effekten som tilsvarer	75 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0.5 s
Strømfaktor (nom)	0.85
Spenning (nom.)	220-240 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

# MASTER LEDspot PAR

## Godkjenning og bruk


Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Egnet til effektbelysning	Yes
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869671384600
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

EAN/UPC – produkt	8718696713846
Bestillingskode	71384600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	6
Materialenr. (12NC)	929001323002
Nettvekt (stykk)	0,230 kg


## Målskisse




PAR30s 220-240V 9-75W 4000K E27 D

Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

## Fotometriske data




MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D



MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriske data




MASTER LEDspot PAR 75W E27 840 25D

## Levetid



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D



MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

