



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej bieli, dzięki czemu są idealne do oświetlenia ogólnego w hotelach. Do wyboru są wersje z przyciemniaczem i bez przyciemniacza. Szczególnie dobrze sprawdzają się w miejscach takich jak hale, korytarze i klatki schodowe, czyli tam, gdzie światło świeci się nieustannie.

Dane produktu


Informacje ogólne			
Podstawa-nasadka	E27 [E27]	Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Nominalny okres eksploatacji	25 000 h	Zużycie energii	9,5 W
Cykl Przelączania	25 000	Lamp Current (Nom)	48 mA
Lighting Technology	LED	Równoważna moc w watach	75 W
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Dane techniczne oświetlenia		Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]	Współczynnik mocy (ułamek)	0.85
Kąt rozsyłu światła (Nom)	25 °	Napięcie (Nom)	220-240 V
Strumień Świetlny	820 lm	Temperatura	
Światłość (Nom)	3 500 cd	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Układy sterowania i ściemnianie	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K	Z możliwością przyciemniania	
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	92,63 lm/W	Mechanika i korpus	
Jednorodność barw	<6	Kształt bańki	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80	PAR30S [PAR 3,75 cala/95 mm Krótka]	
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %	Certyfikaty i zastosowania	
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	820 lm	Odpowiednie do oświetlania akcentującego	
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	
Częstotliwość linii	50 Hz	Tak	
		10 kWh	

MASTER LEDspot PAR

EyeComfort	Tak
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Pełna nazwa produktu	MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D
Full EOC	871869671384600


Kod zamówienia	71384600
Materiał Nr (12NC)	929001323002
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696713846
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC - Opakowanie	8718696713853

Rysunki techniczne




Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	95 mm	86 mm


Dane fotometryczne



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D





Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

MASTER LEDspot PAR

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 840 PAR30S 25D

