



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	G9 [ G9]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	30000X
Dane techniczne	1.9-25W

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	827 [ Tb 2700K]
Strumień świetlny (Nom)	204 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	204 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	107,37 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	1.9 W
Prąd lampy (Nom)	18 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0.5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	60 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	2 kWh


# CorePro LEDcapsule MV

## Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869671392100
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827
EAN/UPC - Produkt	8718696713921
Kod zamówienia	71392100
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	929001323802
Waga netto (szt.)	0,012 kg


## Rysunki techniczne




G9 230V 2.5W-25W 204lm 2700K G9 Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 1.9-25W G9 827	16,5 mm	48 mm

## Dane fotometryczne




General Uniform Lighting  
1 - 200 LUMENS PER 1000 CM²  
Page 10



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule


CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule



CorePro LEDcapsule MV 25W G9 827 Capsule

## CorePro LEDcapsule MV

### Okres eksploatacji



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

