



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

La CorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence. Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	E14 [E14]
Marquage RoHS	RoHS mark
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7-60W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	840 [CCT de 4000K]
Flux lumineux (nom.)	830 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	830 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	118,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	65 mA

Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,5
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	90 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Dépoli(e) (FR)

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A++
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh


Données logistiques	
Code de produit complet	871869670307600

CorePro LEDcandle

Désignation Produit	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
Code barre produit (EAN)	8718696703076
Code de commande	70307600
Unité d'emballage	1

Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001325502
Poids net (pièce)	0,072 kg



Schéma dimensionnel



Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Données photométriques



LEDbulb 60W E14 840 FR P48


LEDbulb 60W E14 827 FR P48



LEDbulb 60W E14 840 FR B38

CorePro LEDcandle

Durée de vie



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

