



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

A CorePro LEDcandle fosca foi concebida para substituição direta de lâmpadas incandescentes. É compatível com equipamentos com casquilho E14 e é um produto atractivo para candelabros. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Marca RoHS	ROHS
Vida útil nominal (Nom.)	15000 h
Ciclo de comutação	50000X
Tipo técnico	7-60W

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Fluxo luminoso (Nom.)	830 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	830 lm
Designação da cor	Cool White (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	118,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	80
Llmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	65 mA
Potência equivalente	60 W

Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura

T-máxima na caixa (Nom)	90 °C
-------------------------	-------

Controles e regulação

Regulável	false
-----------	-------

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada	Frosted (FR)
-----------------------	--------------

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Consumo de energia kWh/1000 h	7 kWh

Dados do produto


Código do produto completo	871869670307600
Nome de produto da encomenda	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
EAN/UPC – Produto	8718696703076

CorePro LEDcandle

Código de encomenda	70307600
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001325502

Peso líquido (Peça)	0,072 kg
---------------------	----------



Desenho dimensional



Candle 230V 8-60W 806lm 4000K E14 ND FR


Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Dados fotométricos



LEDbulb 60W E14 840 FR P48

LEDbulb 60W E14 827 FR P48




LEDbulb 60W E14 840 FR B38

CorePro LEDcandle

Vida útil



LEDbulb 60W E14 827 FR B38



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

