

PHILIPS

Eco passport

MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D MASTER LEDspot 12V

Las lámparas MASTERLEDspot MR16 proporcionan una luz de tipo halógeno que supone una solución de sustitución ideal para las aplicaciones de iluminación puntual y general. Son ideales para áreas públicas como recepciones, vestíbulos, pasillos, huecos de escalera y baños, donde la luz siempre está encendida. El diseño robusto de las lámparas MASTERLEDspot MR16 cuenta con un ángulo de luz desde 24° que permite distribuir el haz de luz de forma nítida. Esta lámpara no emite radiación UV ni IR, lo que permite utilizarlo para iluminar objetos sensibles al calor (comida, materiales orgánicos, cuadros, etc.).



Our Eco passport



Energía

- Regulable: Si
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 83,64 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5.5 W



Circularidad

- Vida útil nominal (nom.): 25000 h



Embalaje

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,160 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,007 kg



Sustancias

- Conforme con EU RoHS: No



Peso y materiales

- Peso neto (pieza): 0,045 kg

Energy efficiency ranking / External awards

