



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayılımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	460 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	1.000 cd

Renk Kodlaması	Beyaz (WH)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	83,64 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	460 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	- Hz
Giriş Frekansı	- Hz

MASTER VALUE LEDspot LV

Güç Tüketimi	5,5 W
Lamba Akımı (Nom)	630 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	0,5 s
Güç Faktörü (Kesir)	0,8
Voltaj (Nom)	ac Electronic 12 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	95 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
--------------	--------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri



Sipariş ürün adı	MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D
Tam ürün adı	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D
Tam ürün kodu	871869670825500
Sipariş kodu	70825500
Malzeme No. (12NC)	929001326002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696708255
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696708262

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrik bilgi




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D


MASTER VALUE LEDspot LV

Fotometrik bilgi




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16
830 36D

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

