

**PHILIPS**

Eco passport

## MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D MASTER LEDspot 12V

Źródło światła LED w kształcie reflektora halogenowego, bezpośredni zamiennik 12 V lamp halogenowych, dostępny w wersjach z różną rozbieżnością użyteczną rozsyłu światła. Opatentowana technologia zasilacza pozwala na szeroką kompatybilność z dostępnymi na rynku transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi. Wersje z regulacją strumienia świetlnego, pozwalają na stworzenie unikalnej atmosfery w pomieszczeniu.



### Our Eco passport



#### Etykieta

- Funkcja ściemniania: tak
- Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A+
- Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 89,09 lm/W
- Power (Rated) (Nom): 5.5 W



#### Obieg

- Trwałość nominalna (Nom): 25000 h



#### Opakowanie

- SAP Weight Paper Unit (Case): 0,160 kg
- SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,007 kg



#### Substancje

- Zgodność z normą UE RoHS: No



#### Masa i materiały

- Waga netto (szt.): 0,045 kg

Energy efficiency ranking / External awards

