



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

Med den varme halogenaktige lys er MASTER LEDspot LV en ideell erstatning for halogen i spot- og almenbelysning i servicesektoren. Den er spesielt godt egnet til fellesområder, for eksempel resepsjoner, lobbyer, korridorer, trappeoppganger og vaskerom, der lyset er på hele tiden. Den robuste MASTER LEDspot LV har en spredningsvinkel på 24 grader, og er uten UV og IR-stråling, noe som gjør denne løsningen godt egnet for belysning av varmesensitive objekter (mat, organiske materialer, malerier osv.). Den patenterte elektroniske driveren sørger for bred kompatibilitet med eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere. De dimmbare versjonene gir enda større besparelser, samtidig som man skaper den ønskede atmosfære.

Warnings and safety

- Driftstemperatur ligger mellom -20 °C og 45 °C
- Gjelder kun for tørre eller fuktige steder, og de fleste åpne armaturer med holdere som har ekstra plass (10 mm ledig luftrom)
- Ikke til bruk i nødlys eller exit lys (som markerer utgang)

Produktdata

Generell informasjon		Fargebetegnelse	
Sokkelbase	GU5.3 [GU5.3]	Korreleret fargetemperatur (nom)	Varmhvit (WW) 2700 K
Nominell levetid	25 000 time(r)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	88,71 lm/W
Brytersyklus	50 000	Fargesamsvar	<6
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
I samsvar med EU RoHS	Ja	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Teknisk belysning		Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	621 lm
Fargekode	827 [CCT of 2700K]	Drift og elektronikk	
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)	Effektforbruk	7 W
Lysytelse	621 lm	Lyskildestrøm (nom.)	760 mA
Lysintensitet (nom.)	1 600 cd		

MASTER LEDspot LV

Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,8
Spennning (nom.)	ac Electronic 12 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	105 °C
---	--------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	MR16 [2 tommer / 50 mm]
-------------	-------------------------

Godkjenning og bruksområde


Egnet til effektbelysning	Ja
---------------------------	----

Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
--------------------------	-------

Produktdata



Produktnavn for bestilling	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D
Fullstendig produktnavn	MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D
Full EOC	871869670835400
Bestillingskode	70835400
Materialenr. (12NC)	929001326502
Lokal bestillingskode	3711831
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696708354
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696708361

Målskisse



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	49,5 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D


MASTER LEDspot LV

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 827 36D

