



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux	660 lm
Durée de vie nominale	25'000 h	Intensité lumineuse (nom.)	850 cd
Nombre de cycles d'allumage	50'000	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Conforme à RoHS	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	94.29 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Angle du faisceau (nom.)	60 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
		Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	660 lm

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	7 W
Courant lampe (nom.)	760 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.8
Tension (nom.)	ac Electronic 12 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	105 °C
--	--------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16 [2 pouces/50 mm]
-------------------	-----------------------


Approbation et application

Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Données du produit



Nom du produit de la commande	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D
Nom de produit complet	MASTER LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D
Code EOC	871869670845300
Code de commande	70845300
Code 12NC	929001327002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696708453
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696708460

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D	50.5 mm	49.5 mm

Données photométriques




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D


Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 840 60D

