



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για γενικό φωτισμό όπου το φως είναι αναμμένο συνεχώς, όπως οι εφαρμογές δημιουργικού φωτισμού ανάδειξης σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία και, ιδίως, σε γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία. Ο δυναμικός σχεδιασμός των MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γωνίες δέσμης. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Ο «έξυπνος» οδηγός που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων. Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα φωτισμού.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G53 [G53]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	40000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	15-75W
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	940 [CCT με 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	24 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	830 lm

Ένταση φωτός (ονομ.)	4100 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	55,33 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<3
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	90
LMf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	830 lm
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	- Hz

MASTER LEDspot LV AR111

Power (Rated) (Nom)	15 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	1800 mA
Αντίστοιχη ισχύς	75 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	12 V

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	74 °C
--	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
--	-----

Έγκριση και εφαρμογή


Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A
-----------------------------------	---

Κατάλληλη για φωτισμό ανάδειξης	Yes
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	17 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869671834600
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111
	24D
EAN/UPC	8718696718346
Κωδικός παραγγελίας	71834600
Local Code	MLED15/11124940
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	929001329702
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	0,160 kg


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940


MASTER LEDspot LV AR111

Φωτομετρικά δεδομένα




MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

Διάρκεια ζωής



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

