



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Cu noul design care se potrivește perfect, Master LEDspot LV AR111 funcționează acum cu majoritatea corpurilor de iluminat G53 și reprezintă o soluție reală pentru montarea pe vechile instalații. Lampa creează un efect vizual strălucitor și are aplicații în magazine și în industria hotelieră, în spații precum magazine, showroomuri sau galerii. Lumina de înaltă calitate evidențiază culorile reale ale bunurilor expuse și subliniază frumusețea acestora. Acesta are și o durată mare de viață, împreună cu o întreținere puternică a fluxului luminos și a culorilor. Lampa, cu un design minunat, oferă un fascicul luminos bine definit, cu o multitudine de unghiuri de distribuție luminoasă și se potrivește la o diversitate de aplicații. Pe lângă faptul că aceasta adoptă soluția patentată Philips, care asigură compatibilitatea cu o gamă largă de transformatoare electrice de halogen de 12V standard, aceasta oferă și o intensitate ridicată a fasciculului luminos, echivalentă cu cea a spoturilor AR111 de 50W, 75W sau 100W.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G53 [G53]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	40000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Tip tehnic	15-75W
Light Technical	
Cod culoare	940 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °
Flux luminos (nom.)	830 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	4100 cd

Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	55,33 lm/W
Consistență culori	<3
Indice de redare a culorii (nom.)	90
Llmf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos lampă con 90°	830 lm
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	- Hz
Putere consumată (W) (Nom)	15 W
Curent lampă (nom.)	1800 mA

MASTER LEDspot LV AR111

Echivalent putere	75 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.)	0.5 s
Factor de putere (nom.)	0.7
Tensiune (nom.)	12 V

Temperature

Cutie T maximum (nom.)	74 °C
------------------------	-------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Approval and Application


Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A
Adecvat pentru iluminat de accent	Yes

Consum de energie kWh/1000 h	17 kWh
------------------------------	--------

Product Data

Cod complet produs	871869671834600
Nume comandă produs	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
EAN/UPC - Produs	8718696718346
Cod de comandă	71834600
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	6
Material nr. (12NC)	929001329702
Greutate netă (bucată)	0,160 kg


Cote




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

Date fotometrice




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940


MASTER LEDspot LV AR111

Date fotometrice




MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

Durată de viață



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

