



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D

Излучающие теплый белый свет, похожий на свет галогенных ламп и ламп накаливания, лампы MASTER LEDspot LV AR111 являются идеальным решением для модернизации акцентного и общего освещения в индустрии гостиничного бизнеса и на предприятиях розничной торговли. Эти лампы прекрасно приспособлены для использования в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, для создания акцентного освещения в магазинах, ресторанах, гостиницах, а также в галереях, на выставках и в музеях. Многофункциональный дизайн MASTER LEDspot LV AR111 позволяет выбрать подходящий световой пучок с четкими границами для локализации освещения. Спектр этих ламп не содержит УФ- и ИК-излучений, что делает их подходящими для освещения чувствительных к нагреванию объектов (продукты, органические материалы, картины и т. п.). Запатентованный интеллектуальный драйвер совместим со всеми наиболее распространенными типами электромагнитных и электронных ПРА для низковольтных галогенных ламп. Лампы MASTER LEDspot LV AR111 обеспечивают существенную экономию энергии и минимизацию эксплуатационных затрат без снижения уровня яркости.

### Данные о продукции

Общая информация			
Цоколь	G53 [ G53]	Угол пучка света (ном.)	24 °
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Светоотдача (ном.)	830 lm
Номинальный срок службы (ном.)	40000 h	Сила света (ном.)	4100 cd
Цикл переключения	50000X	Обозначение цвета	Cool White (CW)
Технический тип	15-75W	Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Технические характеристики освещения		Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	55,33 lm/W
Код цвета	940 [ Цветовая температура 4000K]	Постоянство цвета	<3
		Коэффициент цветопередачи (ном.)	90
		Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

# MASTER LEDspot LV AR111

Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	830 lm
-----------------------------------	--------

## Эксплуатационные и электрические характеристики

Входная частота	- Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Ток лампы (ном.)	1800 mA
Эквивалент мощности	75 W
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	0,5 s
Коэффициент мощности (ном.)	0,7
Напряжение (ном.)	12 V

## Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	74 °C
---	-------

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----


## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Подходит для акцентного освещения	Yes
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	17 kWh

## Данные об изделии

Полный код продукта	871869671834600
Название продукта для заказа	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D
EAN/UPC — продукт	8718696718346
Код заказа	929001329702
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	929001329702
Вес нетто (шт.)	0,160 kg


## Чертеж размеров




AR111 12V 15W-75W 890lm 24D 4000K G53 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 24D	111 mm	62 mm

## Фотометрические данные




MASTER LEDspotLV 75W G53 940 24D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940


# MASTER LEDspot LV AR111

## Фотометрические данные




MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 24D

## Срок службы



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D



MASTER LEDspotLV AR111 75W G53 940 40D

