



MASTER LEDspot LV AR111

MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

MASTER LEDspot AR111 -kohdelamppu luo halogeenispotin kaltaisen lämpimän valokeilan, jonka ansiosta se on ihanteellinen jälkiasennusratkaisu kohde- ja yleisvalaistukseen hotelleihin, ravintoloihin ja myymälöihin. Se sopii erityisesti niihin yleisvalaistuksen kohteisiin, joissa valoa tarvitaan jatkuvasti, kuten luovaan korostusvalaistukseen myymälöissä, ravintoloissa, hotelleissa ja erityisesti taidegallerioissa ja museoissa. Vankkarakenteinen MASTER LEDspot AR111 tarjoaa erilaisia valonjakoja ja tarkan valokeilan. Se ei tuota UV- tai infrapunasäteilyä, joten se sopii myös lämpöherkkien kohteiden (kuten ruoka, orgaaniset materiaalit tai maalaukset) valaisemiseen. Patentoitu älykäs liitälaitte mahdollistaa laajan yhteensopivuuden olemassa olevien sähkömagneettisten tai elektronisten halogeenimuuntajien kanssa. MASTER LEDspot AR111 -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut valon laadusta tinkimättä.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värimerkki	
Kanta	G53 [G53]	Vastaava värilämpötila (nim.)	Kylmä valkoinen (CW)
Nimelliskäyttöikä	40 000 tuntia	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	4000 K
Sytytys	50 000	Väriyhtenäisyys	55,33 lm/W
Lighting Technology	LED	Värintoistoindeksi (CRI)	<3
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	90
Valaistuksen tekniset tiedot		Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	70 %
Värikoodi	940 [CCT of 4000K]	Käyttö- ja sähkö tiedot	
Keilakulma (nim.)	40 °	Viivatiheys	- Hz
Valovirta	830 lm	Syöttötaajuus	- Hz
Valovoima (nim.)	1 500 cd	Virrankulutus	15 W

MASTER LEDspot LV AR111

Lampun virta (nim.)	1 800 mA
Vastaa teholtaan	75 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0,5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0,7
Jännite (nim.)	12 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	74 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	AR111
Merkinnät ja luokitukset	
Soveltuu korostusvalaistukseen	Kyllä



Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D
Koko tuotenimi	MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D
Full EOC	871869671836000
Tilauskoodi	71836000
Tuotekoodi (12NC)	9290013300002
Paikallinen koodi	4720946
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696718360
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696718377

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D	111 mm	62 mm

Valonjakotiedot




Accent Lighting Spots - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D


MASTER LEDspot LV AR111

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

Käyttöikä



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 15-75W 940 AR111 40D

