



# Bombillas LED de filamento clásico

## CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E27 [E27]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	827 [CCT of 2700K]
Flujo luminoso	470 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Consumo de energía	5,5 W
Corriente de lámpara (nom.)	38 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	50 °C

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	A60 [A 60 mm]


Aprobación y aplicación	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh

# Bombillas LED de filamento clásico

EyeComfort	Sí
<b>Datos de producto</b>	
Nombre de producto del pedido	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Nombre completo del producto	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869670940500



Código de pedido	70940500
Código 12NC	929001331002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696709405
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696709412

## Plano de dimensiones




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

# Bombillas LED de filamento clásico

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

