



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.

### Données du produit

| Informations générales                           |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Culot                                            | E27 [E27]          |
| Durée de vie nominale                            | 15'000 h           |
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20'000             |
| Type de lampe                                    | LED                |
| Conforme à RoHS                                  | Oui                |
| Données techniques de l'éclairage                |                    |
| Code couleur                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux lumineux                                    | 470 lm             |
| Désignation de la couleur                        | Blanc chaud (WW)   |
| Température de couleur corrélée (nom.)           | 2700 K             |
| Efficacité lumineuse (nominale)                  | 85.00 lm/W         |
| Cohérence des couleurs                           | <6                 |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80                 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %               |


| Fonctionnement et électricité          |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Fréquence linéaire                     | 50 to 60 Hz |
| Fréquence d'entrée                     | 50 à 60 Hz  |
| Consommation électrique                | 5.5 W       |
| Courant lampe (nom.)                   | 38 mA       |
| Puissance équivalente                  | 40 W        |
| Heure de démarrage (nom.)              | 0.5 s       |
| Temps de chauffe à 60 %                | 0.5 s       |
| Facteur de puissance (fraction)        | 0.7         |
| Tension (nom.)                         | 220-240 V   |
| Température                            |             |
| Température maximale du produit (nom.) | 50 °C       |
| Commandes et gradation                 |             |
| Variation de l'intensité lumineuse     | Oui         |

Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Mécanique et boîtier               |                                      |
| Finition ampoule                   | Transparent                          |
| Forme de la lampe                  | A60 [A 60 mm]                        |
| Approbation et application         |                                      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 6 kWh                                |
| EyeComfort                         | Oui                                  |
| Données du produit                 |                                      |
| Nom du produit de la commande      | CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL |


|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nom de produit complet     | CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL |
| Code EOC                   | 871869670940500                      |
| Code de commande           | 70940500                             |
| Code 12NC                  | 929001331002                         |
| Quantité par pack          | 1                                    |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8718696709405                        |
| Conditionnement par carton | 10                                   |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8718696709412                        |

Schéma dimensionnel



| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL | 60 mm | 104 mm |

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

General Uniform Lighting


CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

| Beam angle (°) | Beam diameter (mm) | Beam area (mm²) | Luminous flux (lm) | Illuminance (lx) |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 10             | 100                | 7854            | 1000               | 127              |
| 15             | 150                | 17671           | 1000               | 56               |
| 20             | 200                | 31416           | 1000               | 31               |
| 25             | 250                | 49087           | 1000               | 20               |
| 30             | 300                | 70686           | 1000               | 14               |
| 35             | 350                | 96211           | 1000               | 10               |
| 40             | 400                | 125664          | 1000               | 8                |
| 45             | 450                | 159044          | 1000               | 6                |
| 50             | 500                | 196350          | 1000               | 5                |
| 55             | 550                | 237591          | 1000               | 4                |
| 60             | 600                | 282673          | 1000               | 3.5              |
| 65             | 650                | 331605          | 1000               | 3                |
| 70             | 700                | 384497          | 1000               | 2.6              |
| 75             | 750                | 441359          | 1000               | 2.2              |
| 80             | 800                | 502191          | 1000               | 2                |
| 85             | 850                | 567003          | 1000               | 1.7              |
| 90             | 900                | 635795          | 1000               | 1.6              |

General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL


Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

