



Klassieke filament LEDbulb

CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen met legendarisch design koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Energieverbruik	5,5 W
Lampstroom (nom.)	38 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh

Klassieke filament LEDbulb

EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Volledige productnaam	CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869670940500
Bestelcode	70940500
Materiaalnr. (12NC)	929001331002



Lokale code	DBCL40WD8271
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696709405
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696709412

Maatschets




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Klassieke filament LEDbulb

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

