



Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Lampy LED Classic łączą w sobie tradycyjne kształty żarówek z zaletami technologii LED. Dostarczają piękne, dekoracyjne ciepłe białe światło, oszczędzając około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	B22 [B22]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	5,5 W

Lamp Current (Nom)	38 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	50 °C

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	A60 [A 60 mm]


Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	6 kWh

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Full EOC	871869670942900
Kod zamówienia	70942900
Materiał Nr (12NC)	929001331102

Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696709429
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC – Opakowanie	8718696709436

Rysunki techniczne




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Żarówki LED z klasycznym żarnikiem

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

