



Becuri LEDbulbs clasice cu filament

CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	B22 [B22]
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	20.000
Lighting Technology	LED
În conformitate cu RoHS	Da
Date tehnice lumină	
Cod culoare	827 [CCT of 2700K]
Flux luminos	470 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	85,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	5,5 W
Curent lampă (nom.)	38 mA
Echivalent putere	40 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,7
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	50 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Formă bec	A60 [A 60 mm]
Aprobare și aplicație	
Consum de energie kWh/1000 h	6 kWh
Date despre produs	
Nume comandă produs	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Numele complet al produsului	CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL
Full EOC	871869670942900


Cod de comandă	70942900
Număr material (12NC)	929001331102
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696709429
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
EAN/UPC – Cutie	8718696709436

Cote




Product	D	C
CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL	60 mm	102 mm


Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Durată de viață



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5-40W A60 B22 827 CL

