



Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	806 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Effektförbrukning	8 W
Lampström (nom)	52 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	55 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Classic filament LEDbulbs

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL
Full EOC	871869670944300
Beskrivning av lokal kod	8293210
Beställningsnummer	70944300



Materialnummer (12NC)	929001331202
Lokal kod	8293210
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709443
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709450

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

