



经典灯丝 LED 灯泡

CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

经典灯丝 LED 灯泡采用经典复古设计，完美融合了经典白炽灯的外观和 LED 技术，给人一种似曾相识的感觉。温馨的暖白光精美绝伦，为您的房间营造独特的氛围。新型 LED 技术可提供持久照明，又能节约能源，与传统灯泡相比，可节省大约 90% 的能源成本。

产品数据

一般信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	15,000 小时
切换循环	20,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	827 [CCT of 2700K]
光通量	806 lm
颜色名称	暖白色 (WW)
相关色温 (标称)	2700 K
光效 (额定) (标称)	100.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

操作和电气	
频率	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	8 W
灯具电流 (标称)	52 mA
瓦数相当	60 W
启动时间 (标称)	0.5 s

60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.7
电压 (标称)	220-240 V

温度	
最大外壳温度 (标称)	55 °C

控制和调光	
可调光	是

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	A60 [A 60 毫米]


审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	8 kWh

产品数据	
订单产品名称	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL
完整的产品名称	CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL
完整产品代码	871869670944300
订购代码	929001331202
材料编号 (12NC)	929001331202
计算器 - 每包数量	1

经典灯丝 LED 灯泡


EAN/UPC - 产品/箱	8718696709443
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696709450

二维绘图




Product	D	C
CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL	60 mm	104 mm


光度数据



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

经典灯丝 LED 灯泡

寿命



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 8-60W A60 E27 827 CL

