



LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

Produkt data


Generelle oplysninger		Drift og el	
Sokkel	E14 [E14]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Nominel levetid (nom.)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Interval mellem tænd/sluk	20000X	Lyskildens strømstyrke (nom.)	12 mA
Teknisk type	2.7-25W	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Lysteknisk		Opstarttid (nom.)	0,5 s
Farvekode	827 [CCT af 2700K]	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Effektfaktor (nom.)	0.7
Lysstrøm (nominel) (nom.)	250 lm	Spænding (nom.)	220-240 V
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Temperatur	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K	T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,59 lm/W	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farveensartethed	<6	Dæmpbar	Ja
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80		
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %		

LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar (CL)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869670980100
Ordreproduktnavn	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL 827 CL

EAN/UPC – produkt	8718696709801
Ordrekode	70980100
Lokal ordrekode	2057808541
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001332002
Nettovægt (stykke)	0,014 kg



Målskitse



Candle B35 230V3-25W 250lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm


Fotometriske data



LEDbulb 25W E14 827 CL B35


LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Fotometriske data




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

Levetid



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

