



LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

De klassiske LED-lyskildene med glødetråd og lysskinn har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den varige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	20 000
Lighting Technology	LED
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	250 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	92,59 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,7 W
lyskildestrøm (nom.)	12 mA
Effekten som tilsvare	25 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL
Fullstendig produktnavn	Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL


Full EOC	871869670980100
Lokal kodebeskrivelse	3711435
Bestillingskode	70980100
Materialenr. (12NC)	929001332002
Lokal bestillingskode	3711435
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696709801
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8718696709818

Målskisse




Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL


LED pærer med klassisk glødetråd og lysskinn

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

Levetid



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

