



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen
- Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	E14 [E14]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LED
EU RoHS-konform	Ja

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstrom	470 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	38 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220–240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar


Kolbenform	B35 [B 35 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869670982500
Bestellcode	70982500
Material-Nr. (12NC)	929001332102
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709825
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709832

Abmessungsskizzen

Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm


Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Lebensdauer

Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W B35 E14 827 CL

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

