



# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Med deres klassiske design kombinerer LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd de velkendte former på de klassiske kerte- og kroneformede glødepærer med fordelene ved den langtidsholdbare LED-teknologi. De giver et dekorativt, varmt hvidt lys og sparer samtidig omkring 90 % på energiregningen sammenlignet med traditionelle lyskerter og -kroner.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [ E14]
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	20000X
Teknisk type	2.7-25W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [ CCT af 2700K]
Lysstrøm (nom.)	250 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	250 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	92,59 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	12 mA
Wattforbrugsækvivalent	25 W
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

## LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar (CL)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869670986300
Ordreproduktnavn	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

EAN/UPC – produkt	8718696709863
Ordrekode	70986300
Lokal ordrekode	2057808567
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001332302
Nettovægt (stykke)	0,014 kg



### Målskitse



Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm


### Fotometriske data



LEDbulb 25W E14 827 CL P45


# LED-kerter og -kroner med klassisk glødetråd

## Fotometriske data




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

## Levetid



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

