



# Perinteiset ledihehkulankakyynttilät ja -lamput

## CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakyynttilöissä ja -lamputissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoan. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E14 [ E14]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X
Tekninen tyyppi	2.7-25W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2700 K]
Valovirta (nim.)	250 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,59 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Lampun virta (nim.)	12 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,7
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	40 °C


Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

# Perinteiset ledihehkulankakäyttötilät ja -lamput

Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A++
Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670986300
Tilaustuotteen nimi	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

EAN/UPC – tuote	8718696709863
Tilauskoodi	70986300
Sähkönumero	4725023
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalinumero (12NC)	929001332302
Nettopaino (kappale)	0,014 kg



## Mittapiirros



Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear

Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm


## Valonjakotiedot



LEDbulb 25W E14 827 CL P45


# Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

## Valonjakotiedot




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

## Käyttöikä



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

