



Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90 % en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériques traditionnelles.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Conforme à RoHS	Oui

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	92,59 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------


Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,7 W
Courant lampe (nom.)	12 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Température	
Température maximale du produit (nom.)	40 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
EyeComfort	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



Nom de produit complet	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL
Code EOC	871869670986300
Code de commande	70986300
Code 12NC	929001332302
Code de commande local	DLCL25WD827E14
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696709863
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696709870

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E14 827 CL

