



Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Vyzářují krásné, dekorativní, teplé bílé světlo a šetří přibližně 90 % nákladů oproti tradičním svíčkovým a lustrovým žárovkám.

Údaje o produktu


Obecné informace		Provozní a elektrické	
Patice krytky	E27 [E27]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Nominální životnost	15 000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus zapnutí	20 000	Spotřeba energie	2,7 W
Lighting Technology	LED	Proud zdroje (jmen.)	12 mA
Spĺhuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Ekvivalentní příkon	25 W
Světelně technické		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Světelný tok	250 lm	Účinnost (zlomek)	0.7
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K	Teplota okolí	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,59 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	40 °C
Konzistence barev	<6	Řízení a stmívání	
Index podání barev (CRI)	80	Stmívatelné	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		

Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Ano
Označení a balení	
Objednací název produktu	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Celý název výrobku	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Full EOC	871869670988700
Objednací kód	70988700
Číslo materiálu (12NC)	929001332402
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696709887
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8718696709894


Rozměrové výkresy



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje


Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Svíčkové a lustrové světelné zdroje LED s klasickým vláknem

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Životnost



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

