



Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης κεριού ή luster με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες κεριού και luster.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	15000 h
Κύκλος λειτουργίας	20000X
Τεχνικός τύπος	2.7-25W

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT με 2700K]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	250 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	92,59 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	80

LMf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
--	------

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2.7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	12 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V

Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	40 °C

Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)

Έγκριση και εφαρμογή

Επίπεδο Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) A++

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 3 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871869670988700

Όνομα παραγωγέας προϊόντος

CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27

827 CL

EAN/UPC

8718696709887

Κωδικός παραγωγέας

70988700

Local Code

CLEDL2.7E27PCLD

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία

1

Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί

10


Αρ. υλικού (12NC)

929001332402

Καθαρό βάρος (τεμάχιο)

0,014 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Candle P45 230V 3-25W250lm 2700K D Clear


Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Φωτομετρικά δεδομένα




LEDbulb 25W E14 827 CL B35

Διάρκεια ζωής



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D



LEDbulb 40W E27 827 CL A60 D

