

PHILIPS

Lighting



Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Με κλασική παραδοσιακή σχεδίαση, οι κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster συνδυάζουν τα οικεία σχήματα των λαμπτήρων πυράκτωσης κεριού ή luster με τα οφέλη της τεχνολογίας LED μεγάλης διάρκειας ζωής. Προσφέρουν όμορφο, διακοσμητικό, θερμό λευκό φως ενώ εξοικονομούν περίπου 90% σε ενεργειακό κόστος συγκριτικά με τους παραδοσιακούς λαμπτήρες κεριού και luster.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Κύκλος λειτουργίας	20.000
Lighting Technology	LED
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]
Φωτεινή ροή	250 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2700 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	92,59 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
---	------

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	2,7 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	12 mA
Αντίστοιχη ισχύς	25 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	0,5 s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	0,7
Τάση (ονομ.)	220-240 V


Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	40 °C

Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	P45 [P 45 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh
EyeComfort	Ναι
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Πλήρες όνομα προϊόντος	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869670988700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	CLEDL2.7E27PCLD LAMP. LED
Κωδικός παραγγελίας	70988700
Αρ. υλικού (12NC)	929001332402
Τοπικός κωδικός	CLEDL2.7E27PCLD
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696709887
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696709894

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




CELEUX Photometrics 4.5 Hella Lighting & V Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Κλασικοί λαμπτήρες νήματος LED κεριού και luster

Φωτομετρικά δεδομένα




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

