



Perinteiset ledihehkulankakynntil ät ja -lamput

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Perinteisen klassisesti muotoilluissa ledihehkulankakynntiloissa ja -lampuissa tuttu muotokieli yhdistyy lediteknikan pitkään kestoön. Ne valaisevat kauniin lämpimästi ja koristeellisesti valkoisella valolla ja säästävät energiakustannuksia noin 90 % verrattuina perinteisiin polttimoihin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Sytytys	20 000
Lighting Technology	LED
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Valovirta	250 lm
Värimerkki	Lämmin valkoinen (WW)
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	92,59 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virrankulutus	2,7 W
Lampun virta (nim.)	12 mA
Vastaa teholtaan	25 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V
Käyttölämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	40 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Perinteiset ledihehkulankakynttilät ja -lamput

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	P45 [P 45 mm]

Merkinnät ja luokitukset


Energiankulutus kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Koko tuotenimi	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Full EOC	871869670988700
Paikallisen koodin kuvaus	4725030
Tilauskoodi	70988700
Tuotekoodi (12NC)	929001332402
Paikallinen koodi	4725030
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696709887
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696709894

Mittapiirros




Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

