



Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Conformità a RoHS EU	SI
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	250 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92,59 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %


Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,7 W
Corrente lampada (Nom)	12 mA
Potenza equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	40 °C

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	P45 [P 45 mm]
Approvazione e applicazione	
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
EyeComfort	Si
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Nome completo prodotto	Classic LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL
Full EOC	871869670988700
Codice d'ordine	70988700
Codice materiale (12NC)	929001332402
Codice locale	PHILEDLUS25D
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696709887
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718696709894

Disegno tecnico




Product	D	C
CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL	45 mm	80 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL


Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva

Fotometrie




Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

Durata



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 2.7-25W P45 E27 827 CL

