



# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

### Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen)
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

### Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	E14 [E14]	Farbcode	827 [CCT of 2700K]
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lichtstrom	470 lm
Schaltzyklus	20.000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Beleuchtungstechnologie	LED	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
EU RoHS-konform	Ja	Nennlichtausbeute (nom.)	94,00 lm/W
		Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (CRI)	80

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
<b>Betrieb und Elektrik</b>	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Energieverbrauch	5 W
Lampenstrom (Nom)	38 mA
Äquivalente Leistung	40 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,7
Spannung (Nom)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
Gehäusetemperatur (Nom)	60 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Ja
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Kolbenausführung	Klar

Kolbenform	BA35
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EyeComfort	Ja
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Gesamtbezeichnung des Produkts	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Gesamt-Produktcode	871869670996200
Bestellcode	70996200
Material-Nr. (12NC)	929001332802
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696709962
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696709979


### Abmessungsskizzen



Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm


# Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

## Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

## Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

