



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz


Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	BA35
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Classic filament LED candles and lusters

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL
Full EOC	871869670996200
Beskrivning av lokal kod	8293234
Beställningsnummer	70996200


Materialnummer (12NC)	929001332802
Lokal kod	8293234
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709962
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709979

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL	35 mm	129 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL




General uniform lighting - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL




Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

Classic filament LED candles and lusters

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 5-40W BA35 E14 827 CL

