



# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

Die neue Deko-Kollektion transformiert Ihr Zuhause in ein schönes Ambiente, mit einer perfekten Mischung aus (warm-) weißem Licht und einem schlanken, minimalistischen Beleuchtungserlebnis. Mit einer sehr langen Nutzlebensdauer, bis zu 90 % Energieeinsparung, keinem sichtbaren Flackern und sofortiger voller Helligkeit kommen Sie zudem in den Genuss eines weichen und gleichmäßig verteilten Lichts, das einen trendigen und stilvollen Charme ausstrahlt und im Heimbereich für einladende Harmonie sorgt.


### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen        |                    | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.) |              |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Sockel                          | E27 [E27]          |                                                        |              |
| Nennlebensdauer                 | 15'000 Stunde(n)   |                                                        |              |
| Schaltzyklus                    | 20'000             |                                                        |              |
| Beleuchtungstechnologie         | LED                |                                                        |              |
| EU RoHS-konform                 | Ja                 |                                                        |              |
| Lichttechnische Daten           |                    | Betrieb und Elektrik                                   |              |
| Farbcode                        | 820 [CCT of 2000K] | Netzfrequenz                                           | 50 to 60 Hz  |
| Lichtstrom                      | 610 lm             | Eingangsfrequenz                                       | 50 bis 60 Hz |
| Lichtfarbe                      | Flamme             | Energieverbrauch                                       | 7.5 W        |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2000 K             | Lampenstrom (Nom)                                      | 36 mA        |
| Nennlichtausbeute (nom.)        | 81.33 lm/W         | Äquivalente Leistung                                   | 48 W         |
| Farbkonsistenz                  | <6                 | Startzeit (Nom)                                        | 0.5 s        |
| Farbwiedergabeindex (CRI)       | 80                 | Aufwärmzeit bis 60 % Licht                             | 0.5 s        |
|                                 |                    | Leistungsfaktor (Bruchteil)                            | 0.7          |
|                                 |                    | Spannung (Nom)                                         | 220-240 V    |




# Dekorative MASTER Value LED-Glühlampen

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

