



Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

Nowa kolekcja dekoracyjnych żarówek LED MASTER Value odmieni każdy dom. Dekoracyjne żarówki LED są idealne do projektów oświetlenia dekoracyjnego, oferują doskonałe połączenie (ciepłego) światła białego i minimalistycznego oświetlenia. Dzięki bardzo długiej żywotności, oszczędności energii do 90%, braku migotania i natychmiastowej jasności na pełnym poziomie można cieszyć się miękkim i równomiernie rozproszonym światłem. A możliwość ściemniania żarówek LED pozwala je regulować w zależności od nastroju. Dzięki dekoracyjnym lampom LED, które rozciągają stylowy urok, możesz stworzyć przytulną harmonię w swojej przestrzeni.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27 [E27]
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Lighting Technology	LED
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	820 [CCT of 2000K]
Strumień Świetlny	610 lm
Oznaczenie koloru	Plomień
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81,33 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80

LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	7,5 W
Lamp Current (Nom)	36 mA
Równoważna moc w watach	48 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 55 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Tak

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Bursztynowy

Kształt bańki A60 [A 60 mm]

Certyfikaty i zastosowania


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 8 kWh

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD



Pełna nazwa produktu	CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD
Full EOC	871869670956600
Kod zamówienia	70956600
Materiał Nr (12NC)	929001332902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696709566
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8718696709573

Rysunki techniczne



Product	D	C
CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD	60 mm	104 mm

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD


Żarówki dekoracyjne LED MASTER Value

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 7.5-48W A60 E27 820 GOLD

