



Koristeelliset LEDbulbs-lamput

LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Uusi Deco-valikoima tuo kotiisi miellyttävän valon ja koristeellisen ulkonäön. Erinomaisen käyttöikänsä, jopa 90 %:n energiansäästön, värinäyttömyyden sekä välittömän täyden kirkkauden ansiosta nautit myös pehmeästä ja tasaisesti jakautuvasta valosta, joka trendikkäästi ja tyylikkäästi tuo harmoniaa tiloihisi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	E27 [E27]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	20000X
Tekninen tyyppi	7.5-48W

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	610 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	610 lm
Värimerkki	Lämmin valkea (WW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	81,33 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7.5 W

Lampun virta (nim.)	36 mA
Vastaa teholtaan	48 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.7
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-kotelo, maksimi (nim.)	55 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh


Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869670926900
Tilaustuotteen nimi	LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4

Koristeelliset LEDbulbs-lamput

EAN/UPC – tuote	8718696709269
Tilaukoodi	70926900
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4

Materiaalinumero (12NC)	929001333501
Nettopaino (kappale)	0,034 kg



Mittapiirros



BulbA60 7.5-48W600lm 2000K D MirrorCrown


Product	D	C
LED classic CM 48W A60 E27 WW CL D SRT4	60 mm	104 mm

Valonjakotiedot



LEDbulb Classic CM 48W E27 A60 Mirror Crown 827 DIM



LEDbulb Classic CM 48W E27 A60 Mirror Crown 827 DIM



LEDbulb Classic CM 48W E27 A60 Mirror Crown 827 DIM

Koristeelliset LEDbulbs-lamput

Käyttöikä



LEDbulb Classic CM 48W E27 A60 Mirror Crown 827 DIM

LEDbulb Classic CM 48W E27 A60 Mirror Crown 827 DIM

